



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



МАШИНА РАЗРЫВНАЯ РМ-3-1 И РМ-30-1

Машина разрывная РМ-3-1 и РМ-30-1 предназначена для определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при испытании текстильных нитей и других материалов.

Машина предназначена для работы в помещении с искусственно регулируемые климатическими условиями при температуре от +10 до +35 °С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БАЗОВЫЙ

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Разрывная машина в сборе	1
2.	Комплект губок (4 шт.)	1
	Базовая цена	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры	РМ-3-1	РМ-30-1
Максимальная испытательная нагрузка, Н (кгс)	30 (3)	300 (30)
Диапазоны измерения нагрузки с погрешностью $\pm 1\%$, Н: диапазон I диапазон II диапазон III	1-5 2-10 6-30	1-50 20-100 60-300
Цена деления шкалы силоизмерителя, Н: диапазон I диапазон II диапазон III	0,02 0,05 0,10	0,2 0,5 1,0

Смещение указателя маятника при фиксации собачками не более	2 мм
Предварительное натяжение нити (10 $\pm$ 1); (20 $\pm$ 2); (50 $\pm$ 5); (100 $\pm$ 10); (200 $\pm$ 20); (300 $\pm$ 30); (500 $\pm$ 50); (800 $\pm$ 80); (1000 $\pm$ 100) мН;	
Диапазон изменения деформации с погрешностью ± 1 мм (изменение расстояния между захватами)	от 0 до 300 мм; от 0 до 60%;
Цена деления шкалы измерителя деформации (изменение расстояния между захватами)	1мм; 0,2 мм
Диапазон задатчика скоростей движения активного захвата	от 80 до 800 мм/мин
Скорость обратного хода активного захвата не менее	760 мм/мин
Цена деления задатчика скорости движения активного захвата	10 мм/мин
Отклонение скорости движения активного захвата от заданного значения при рабочем ходе без нагрузки не должно превышать	$\pm 5\%$
Расстояние между захватами (начальное) регулируемое с интервалом через в диапазоне	50 мм от 0 до 500 мм
Рабочий ход активного захвата не менее (по желанию заказчика не менее)	(50 мм 600мм)
Габаритные размеры не более	500 мм x 800 мм x 1995 мм
Масса машины не более	106 кг

КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

№п/п	Наименование	Цена (грн.)
1.	Динамометр образцовый ДОСМ, ДОР	Дог.
2.	Приспособление на сжатие	Дог.
3.	Приспособление на изгиб и перегиб	Дог.
4.	Комплект губок	Дог.
5.	Специальные приспособления заказчика	Дог.

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua